

# Interface Fieldbus CDPX-F-CO

Cód. do item: 575301

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de instalação	24 mm
Altura	91 mm
Comprimento	41 mm
Certificação	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85% sem condensação
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	150 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Interface Fieldbus, tipo	CANopen
Interface Fieldbus, tecnologia de conexão	Conector macho Sub-D 9 pinos
Interface Fieldbus, taxa de transferência	9,6 kbits/s a 1 Mbits/s