



Válvula temporizadora VZO-3-PK-3

Cód. do item: 5754

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2 mm
Tipo de acionamento	Pneumático
Estrutura	Válvula de assento com mola de retorno
Cobertura	Cobertura negativa
Observação sobre dinamização forçada	Frequência de comutação, pelo menos 1/semana
Pressão operacional	2.5 bar...8 bar
Vazão nominal padrão	60 l/min
Temporização ajustável	0.25 s...5 s
Duração da pausa para retorno	50 ms
Repetibilidade do ajuste de tempo	± 0,5 s
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Meio de controle	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	150 g
Tipo de fixação	alternativo: Montagem em painel frontal em trilho para montagem
Conexão pneumática	PK-3
Material corpo	Zinco fundido