


Plugue NECU-M-S-A12G4-IS

Cód. do item: 575719

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	38 g
Conexão elétrica	4 pinos Terminal com mola M12x1 Conector macho reto
Codificação do conector	A
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Diâmetro permitido do cabo	4 mm...8 mm
Seção transversal	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Material corpo	Zinco fundido níquelado
Material dos pinos de contato	Bronze Dourado