

Kit de montagem SAMH-S-N8-L-MK

Cód. do item: 575816

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Formato	Para ranhura em T
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Tipo de fixação	com engate Aparafusado Inserido por cima na ranhura
Torque de aperto máx.	0.6 Nm
Peso do produto	1.91 g
Material da tampa móvel	PA
Material bloco de terminais	Aço de alta liga
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L