


# Tampa SAMH-S-N8-S-SC

Cód. do item: 575817

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Formato	Para ranhura em T
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Tipo de fixação	com engate Inserido por cima na ranhura
Peso do produto	0.36 g
Material da tampa móvel	PA
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L