


Plugue NECC-S1G9-C2-M

Cód. do item: 576031

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Altura	39,4 mm
Comprimento	58 mm
Peso do produto	24 g
Interface Fieldbus	Soquete Sub-D, 9 pinos
Conexão elétrica	9 pinos / 9 pinos Sub-D / terminal aparafusado
Taxa de transmissão	1 Mbits/s
Diâmetro admissível do cabo	8 mm
Diâmetro permitido do cabo	8 mm
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão