


Conexão rápida em L longa QBLL-1/4-1/4-U-M

Cód. do item: 576051

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamanho | Padrão |
| Diâmetro nominal | 0,157 in |
| Tipo de vedação no munhão aparafusado | Revestimento |
| Formato | Forma em L, longo |
| Tamanho do recipiente | 10 |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Classificação marítima | ver certificado |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Funcionamento com lubrificação possível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Peso do produto | 984 oz |
| Tipo de fixação | Sextavado externo SW14 |
| Conexão pneumática 1 | Rosca macho R1/4 |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com Ø externo de 1/4" " |
| Temperatura ambiente Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Cor anel de desengate | cinza |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | PBT |
| Material de vedação da rosca | NBR |
| Material do anel de desengate | POM |
| Material braçadeira | Aço inoxidável de alta liga |