


Conexão rápida em L longa QBLL-1/4-3/8-U-M

Cód. do item: 576053

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	0,315 in
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Revestimento
Formato	Forma em L, longo
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	1820 oz
Tipo de fixação	Sextavado externo SW17
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1/4
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 3/8" "
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 °F...140 °F
Cor anel de desengate	cinza
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PBT
Material de vedação da rosca	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga