

Régua de conexão VABM-B10-20-G38-2-P53

Cód. do item: 576363

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|-------------------------------------|
| Largura do módulo | 22 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 2 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 226 g |
| Tipo de fixação | com suporte de montagem |
| Conexão pneumática 1 | G3/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material régua de conexões | Liga de alumínio |