

# Régua de conexão VABM-B10-20-N38-10-P53

Cód. do item: 576383

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	22 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	10
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	563 g
Tipo de fixação	com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio