

## Base de conexão VABM-B10-20E-N38-8-P3

Cód. do item: 576459

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                         | Valor                               |
|--|-------------------------------------|
| Largura do módulo                      | 22 mm                               |
| Posição de instalação                  | Indiferente                         |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 8                                   |
| Classe de resistência à corrosão KBK   | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Peso do produto                        | 1200 g                              |
| Tipo de fixação                        | com orifício de passagem            |
| Conexão do ar de comando 12            | 1/8 NPT                             |
| Conexão pneumática 1                   | 3/8 NPT                             |
| Conexão pneumática 3                   | 3/8 NPT                             |
| Indicação sobre os materiais           | Conformidade RoHS                   |
| Material régua de conexões             | Liga de alumínio                    |