


# Placa de conexão VMPAC-AP-14-1

Cód. do item: 576572

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	32.8 mm
Comprimento	169 mm
Largura do módulo	26.8 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	-0.9 bar...8 bar
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	160 g
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA