


# Bloco de comando bimanual ZSB-1/8-B

Cód. do item: 576656

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Tipo de acionamento	Pneumático
Posição de instalação	Indiferente
Função de segurança	Operação com duas mãos
Nível de performance (PL)	Operação com as duas mãos/categoria 1, Performance Level c
Pressão operacional	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Vazão nominal padrão	50 l/min
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de máquinas da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para máquinas
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Órgão certificador	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Resistência a choques	Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	420 g
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem Com rosca fêmea
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Alumínio em fundição injetada
Material vedações	NBR

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material corpo	Liga de alumínio anodizado