


Placa de conexão VMPA2-FB-APF-2-1-T0

Cód. do item: 578864

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Largura | 46 mm |
| Comprimento | 107.3 mm |
| Largura do módulo | 21 mm |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 2 |
| Pressão operacional | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Pressão de controle MPa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| Pressão do piloto | 3 bar...8 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso do produto | 185 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da placa de conexão | Alumínio em fundição injetada |