

Tampa de vedação CV-PK-3-B

Cód. do item: 6213

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	10
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 4 mm Para Ø interno de 3 mm do espigão com porca de aperto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	TPE-U(PU)