


Conexão rápida em T TCK-1/8-PK-4-KU

Cód. do item: 6263

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3.4 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Borda de vedação
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato em T
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm para espigão com Ø interno de 4 mm com porca
Material da porca de aperto	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	POM
Material do parafuso vazado	Liga de alumínio forjado, anodizado
Material de conexão orientável	POM