


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-3/8-B

Cód. do item: 6308

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	alternativo: Montagem em painel frontal com orifício de passagem
Fluxo nominal normal na direção da regulação	1010 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno	1150 l/min
Pressão operacional	0.1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...75 °C
Material corpo	Zinco fundido
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posição de instalação	Indiferente
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 °C...75 °C
Peso do produto	225 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do parafuso de ajuste	Latão