

Conexão rápida CK-3/8-PK-9-KU

Cód. do item: 6468

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	8 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Borda de vedação
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Observação sobre pressão de operação	Água: máx. 0,6 MPa a no máx. 50 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Água (na forma líquida, sem gelo)
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto nominal	7.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2	para espigão com Ø interno de 9 mm com porca
Material da porca de aperto	POM
Material do munhão aparafusado	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS