

# Garfo SGA-M16

Cód. do item: 6524

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tamanho                              | M16                              |
| Desvio +/-                           | 5 mm                             |
| Compensador angular +/-              | 120 deg                          |
| Posição de instalação                | Indiferente                      |
| Conexão roscada                      | Rosca macho M16                  |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura ambiente                 | -40 °C...150 °C                  |
| Peso do produto                      | 512 g                            |
| Indicação sobre os materiais         | Conformidade RoHS                |
| Material do pino                     | Aço galvanizado                  |
| Material articulação esférica        | Aço galvanizado                  |
| Material do fusível                  | Aço para molas, galvanizado      |