


Elemento OU OS-1/4-B

Cód. do item: 6682

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função OU
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Vazão nominal padrão	1170 l/min
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material corpo	Liga de alumínio
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Diâmetro nominal	6.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	110 g
Conexão pneumática 3	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR