



Elemento E ZK-PK-3

Cód. do item: 6685

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função UND
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Vazão nominal padrão	120 l/min
Pressão operacional	1.6 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material corpo	Latão POM
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Diâmetro nominal	2.4 mm
Posição de instalação	Indiferente
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	10 g
Conexão pneumática 3	PK-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR