

## Bloco distribuidor FR-4-1/2-B

Cód. do item: 6704

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	18.6 mm
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 bar...16 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	120 g
Número de saídas	3
Número de entradas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G1/2
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1/2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada