

Válvula de esfera QH-1 1/2

Cód. do item: 6837

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	2/2 vias biestável
Conexão pneumática 1	G1 1/2
Conexão pneumática 2	G1 1/2
Tipo de acionamento	Manual
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Vazão nominal padrão	84000 l/min

Característica	Valor
Diâmetro nominal	40 mm
Material corpo	Latão
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Norma correspondente	ISO 228-1
Estrutura	Válvula de esfera
Pressão nominal válvula PN	20
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Meio	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gases inertes Água - sem vapor de água líquidos neutros Mais meios de fluxo sob consulta
Temperatura do meio	-20 °C...150 °C
Peso do produto	1730 g
Material vedações	FPM PTFE
Material da esfera	Latão cromado
Material eixo	Latão