

Silenciador U-3/4-B

Cód. do item: 6845

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Posição de instalação | Indiferente |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| Vazão do escape | 10000 l/min |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Funcionamento com lubrificação possível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nível de ruído | 83 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 °C...70 °C |
| Peso do produto | 120 g |
| Conexão pneumática | G3/4 |
| Material do inserido do amortecedor | PE |
| Material do munhão aparafusado | Alumínio |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Alumínio |