


# Gerador de vácuo VAK-1/4

Cód. do item: 6890

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão nominal do bico de venturi	1 mm
Posição de instalação	Indiferente
Característica do ejetor	alto nível de vácuo
Função integrada	Pulso ejetor de acionamento pneumático
Estrutura	Formato em T
Pressão operacional	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Máx. vácuo	80 %
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão do vácuo	G1/4
Material corpo	Alumínio em fundição injetada