

Manômetro MA-63-0,25

Cód. do item: 7169

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Norma correspondente	DIN EN 837-3
Tamanho nominal do manômetro	63
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Meio de operação	Meios líquidos Meios gasosos
Pressão operacional	0 bar...0.25 bar
Fator de carga alternada	0.9
Fator de carga permanente	0.75
Classe de precisão de medição	1,6
Grau de proteção	IP43
Temperatura do meio	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ponto de conexão	Lado de trás cêntrico
Conexão pneumática	G1/4
Material do munhão aparafusado	Latão
Material corpo	Aço
Material da janela de inspeção	PMMA
Peso do produto	180 g
Observação sobre o meio de operação/controlado	sem acetileno nenhum oxigênio