

Chave seletora HW-6-38

Cód. do item: 7199

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	8/6 biestável
Vazão nominal padrão	180 l/min
Conexão de trabalho pneumática	M5
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Tipo de comando	Direto
Vazamento geral	1 l/h
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	1.7 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 10 %
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5