

# Conector macho KSV-PK-3

Cód. do item: 7215

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2.5 mm
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática	Para Ø externo de 4 mm do tubo flexível
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS