

# Conector macho múltiplo KSV-16-B

Cód. do item: 7559

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Pressão operacional	-0.95 bar...16 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	223 g
Máx. conexões	16
Conexão pneumática	PK-2 PK-3 PK-4
Cor	Cinza
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS