

União para tubo com espigão RTU-PK-4/6

Cód. do item: 7604

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3.4 mm
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Latão