


Micro sensor pneumático S-3-PK-3-B

Cód. do item: 7843

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias fechada monoestável
Tipo de acionamento	Mecânico
Vazão nominal padrão	60 l/min
Conexão de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Estrutura	Válvula de assento com mola de retorno
Tipo de retorno	Mola mecânica
Diâmetro nominal	1.8 mm
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de comando	Direto
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força de ativação	6 N
Peso do produto	7 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Material corpo	Plástico Latão