

Bloco distribuidor FR-4-1/4-C

Cód. do item: 7849

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro nominal | 11.5 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | 0 bar...16 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Peso do produto | 60 g |
| Número de saídas | 3 |
| Número de entradas de alimentação | 1 |
| Conexão pneumática 1 | Rosca fêmea G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | Rosca fêmea G1/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada |