


Placa alimentadora de pressão vertical VABF-S4-1-P1A14-G14

Cód. do item: 8000689

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura | 26 mm |
| Conforme a norma | ISO 15407-2 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Encadeamento vertical pneumático | Alimentação de pressão alternativa para 1 e 14 |
| Pressão operacional | 1 MPa 10 bar |
| Vazão nominal padrão | 900 l/min |
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | Conforme diretiva de baixa tensão da UE |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grau de proteção | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso do produto | 191 g |
| Tipo de fixação do encadeamento vertical | na sub-base Em base de montagem individual |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada |