

Cabo de controle NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Cód. do item: 8001373

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conexão elétrica	25 pinos Conector macho reto/extremidade aberta Sub-D / -
Comprimento do cabo	3.2 m
Diâmetro do cabo	7 mm
Estrutura do cabo	blindado
Grau de proteção	IP40 no estado montado
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Cor da capa do cabo	Cinza
Cor corpo	cinza