

Cabo de conexão NEBC-S1G25-K-2.0-N-S1G25

Cód. do item: 8001375

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do cabo	sem suporte de placa
Conexão elétrica	25 pinos Conector macho reto Sub-D / Sub-D
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 1, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	25
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	25
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	2 parafusos 4-40 UNC
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de construção	Angular
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 2, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	25
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	25
Conexão elétrica 2, tipo de fixação	2 parafusos 4-40 UNC
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Intensidade de corrente a 40 °C	1 A
Comprimento do cabo	2 m
Propriedade de cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	7 mm
Estrutura do cabo	blindado
Grau de proteção	IP40
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	0 °C...70 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Material da capa do cabo	PVC
Cor da capa do cabo	Cinza
Cor corpo	cinza