

# Filtro regulador LFR-3/8-D-7-MINI-MPA

Cód. do item: 8002302

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                               | Valor  |
|--|--|
| Tamanho                                      | Mini   |
| Série  | D  |
| Segurança de ativação                        | Manopla com retentor   |
| Posição de instalação                        | Vertical +/- 5°  |
| Grau de filtragem                            | 40 µm  |
| Dreno  | manual giratório   |
| Estrutura                                    | Filtro regulador com manômetro   |
| Quantidade máx. de condensado                | 22 cm³   |
| Copo de proteção                             | Cubeta de proteção metálica  |
| Indicador óptico por pressão                 | com manômetro  |
| Pressão operacional                          | 1 bar...16 bar   |
| Faixa de regulagem de pressão                | 0.5 bar...7 bar  |
| Máx. histerese de pressão                    | 0.2 bar  |
| Vazão nominal padrão                         | 1700 l/min   |
| Meio de operação                             | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-]<br>Gases inertes                              |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK         | 2 - resistência moderada à corrosão  |
| Conformidade LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de armazenamento                 | -10 °C...60 °C   |
| Qualidade do ar na saída                     | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gases inertes                             |
| Temperatura do meio                          | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambiente                         | -10 °C...60 °C   |
| Peso do produto                              | 460 g  |
| Tipo de fixação                              | alternativo:<br>Válvulas reguladoras de fluxo inline<br>Com acessórios                       |
| Conexão pneumática 1                         | G3/8   |
| Conexão pneumática 2                         | G3/8   |
| Indicação sobre os materiais                 | Conformidade RoHS  |
| Material corpo                               | Zinco fundido  |

| Característica   | Valor |
|------------------|-------|
| Material do copo | PC    |