


# Régua de conexões VABM-L1-18G-G38-4-G

Cód. do item: 8004899

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                               |
|--|-------------------------------------|
| Largura do módulo                      | 19 mm                               |
| Posição de instalação                  | Indiferente                         |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 4                                   |
| Certificação                           | c UL us - Recognized (OL)           |
| Classe de resistência à corrosão KBK   | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Temperatura de armazenamento           | -20 °C...60 °C                      |
| Peso do produto                        | 1461 g                              |
| Conexão do ar de comando 12/14         | G1/8                                |
| Conexão do escape de piloto 82/84      | G1/8                                |
| Conexão pneumática 1                   | G3/8                                |
| Conexão pneumática 3                   | G3/8                                |
| Conexão pneumática 5                   | G3/8                                |
| Indicação sobre os materiais           | Conformidade RoHS                   |
| Material régua de conexões             | Liga de alumínio                    |