


Régua de conexões VABM-L1-18G-G38-6-G

Cód. do item: 8004901

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	19 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	6
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Peso do produto	1861 g
Conexão do ar de comando 12/14	G1/8
Conexão do escape de piloto 82/84	G1/8
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 3	G3/8
Conexão pneumática 5	G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio