


Régua de conexões VABM-L1-18G-G38-24-M-G

Cód. do item: 8004912

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|-------------------------------------|
| Largura do módulo | 19 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 24 |
| Certificação | c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C...60 °C |
| Peso do produto | 5461 g |
| Conexão do ar de comando 12/14 | G1/8 |
| Conexão do escape de piloto 82/84 | G1/8 |
| Conexão pneumática 1 | G3/8 |
| Conexão pneumática 3 | G3/8 |
| Conexão pneumática 5 | G3/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material régua de conexões | Liga de alumínio |