

Módulo de entrada/saída CDPX-EA-V2

Cód. do item: 8023321

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de instalação	34 mm
Altura	89 mm
Comprimento	41 mm
Certificação	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85% sem condensação
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	80 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Entradas digitais, quantidade	8
Entradas digitais, retardo de sinal de entrada	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Entradas digitais, tensão/corrente de entrada	24 V CC
Entradas digitais, valor nominal para TRUE	12 - 30 VCC
Entradas digitais, valor nominal para FALSE	0 V
Entradas digitais, isolamento elétrico	sim
Saídas digitais, número	7
Saídas digitais, contato	1 relé
Saídas digitais, tensão de saída	12 - 30 V CC
Saídas digitais, corrente de saída	0,5 A
Saídas digitais, isolamento elétrico	sim
Saídas digitais, proteção contra curto-circuito	sim
Saídas digitais, resistência a sobrecarga	sim