


Placa de conexão VMPA14-IC-AP-1

Cód. do item: 8023666

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	24.4 mm
Comprimento	107.3 mm
Largura do módulo	14.9 mm
Pressão operacional	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Pressão de controle MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Marca KC	KC-EMV
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	150 g
Conexão elétrica	M8 Conector macho
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	M7 G1/8
Conexão pneumática 2	M7 G1/8
Conexão pneumática 3	M7 G1/8
Conexão pneumática 4	M7 G1/8
Conexão pneumática 5	M7 G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada