


Pórtico linear YXCL-1

Cód. do item: 8024299

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Planicidade necessária das superfícies de instalação | 0.1 mm/m |
| Posição de instalação | Horizontal |
| Estrutura | Sistema de portal de linhas com módulos de acionamento elétricos e pneumáticos |
| Tempo de ativação | 100% |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 90% |
| Temperatura ambiente | 5 °C...45 °C |
| Intervalo de manutenção | 2500 km |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da placa adaptadora | Alumínio anodizado Aço, revestido |
| Material do suporte de montagem | Aço inoxidável de alta liga |
| Material correntes de energia | Reforçado com PA |