


Regulador de fluxo VFFG-T-M5-8

Cód. do item: 8025712

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Tipo de fixação	Com rosca
Fluxo nominal normal na direção da regulagem	26.1 l/min
Pressão operacional	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Diâmetro nominal	0.85 mm
Valor b	0.5
Valor C	0.1 l/sbar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Peso do produto	0.5 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do parafuso vazado	PA