

# Ventosa com adaptador VAS-8-M5-S-PUR-B

Cód. do item: 8025969

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	0.9 mm
Diâmetro nominal	2 mm
Diâmetro da ventosa	8 mm
Volume de sucção	0.095 cm <sup>3</sup>
Diâmetro de sucção efetivo	7.1 mm
Ponto de conexão	Lateral
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	Redondo plano
Pressão operacional	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	2.8 N
Peso do produto	4 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M5
Cor	azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Latão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	TPE-U(PU)