


# Réguas de conexão VABM-B10-25-G12-3-P53

Cód. do item: 8026220

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	27.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	340 g
Tipo de fixação	com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	G1/2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio