

Régua de conexão VABM-B10-25-N12-10-P53

Cód. do item: 8026236

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	27.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	10
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	914 g
Tipo de fixação	com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio