


Placa de alimentação VABF-B10-25-P1-G14

Cód. do item: 8026317

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx.	3 Nm
Peso do produto	26 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material placa de alimentação	Alumínio em fundição injetada