

Régua de conexão VABM-B10-30-G34-4-P53

Cód. do item: 8026340

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	32 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	4
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1135 g
Tipo de fixação	com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	G3/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio