


Base de conexão VABM-B10-30E-G34-6-P3

Cód. do item: 8026399

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|-------------------------------------|
| Largura do módulo | 32 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 6 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 3079 g |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Conexão do ar de comando 12 | G1/8 |
| Conexão pneumática 1 | G3/4 |
| Conexão pneumática 3 | G3/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material régua de conexões | Liga de alumínio |