


Base de conexão VABM-B10-30E-N34-8-P3

Cód. do item: 8026410

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	32 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	8
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	3913 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão do ar de comando 12	1/8 NPT
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 3	3/4 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio